



UTA...
montageplatte

...**PROT**...
täckhuv

SACB-HMB
hammarmutter

ZBN 18
märkningsmaterial

Beskrivning	Färg
Montageplatta, för skenmontage	för SACB 4/... för SACB 6/... för SACB 8/...
Täckhuv,	för ej anslutna kontaktställen SACB för utnyttjade ansl. SACB...Q
Skruv, med gänga M 4	för SACB-M 12... för SACB-M12SH... och SACB-M8 tvåradig för SACB-M8 enradig för SACB-M8 enradig (montering från sidan) för LOOP-boxar
Hamarmutter, med gänga M 4, för maskinbyggprofiler med 10 mm spår	
Märkskylt, för inskjutning i märkspåret	för SACB ... för SACB-M8 ... vit vit
Märkskylt, omärkt: med 20 avbrytbara märkskyltar, skrivfältshöjd 4 mm, 23 mm bred	vit gul

Typ	Artikel-nr.	St. förp.
UTA 107	28 53 98 3	1
UTA 136	28 53 99 6	1
PROT M8	16 82 54 0	5
PROT M12	16 80 53 9	5
QPROT 9/11	16 70 23 5	10
SACB-M4x16	16 95 49 8	10
SACB-M4x20	16 95 50 8	10
SACB-M4x25	16 95 51 1	10
SACB-M4x35	16 95 47 2	10
SACB-M4x45	16 95 48 5	10


Typ	Artikel-nr.	St. förp.
SACB-HMB 10-M4	16 95 46 9	10
ZBN 18: OMÄRKT	28 09 12 8	10
ZB 5: OMÄRKT	10 50 00 4	10

Vid montering av I/O-boxar på universalbärskena används montageplattan UTA... .


För att undvika nedsmutsning av SACB's utnyttjade kontaktställen, används kontaktskydd.

För en direkt montering av SACB-boxarna på maskinbyggprofiler med 10 mm spår används hammarmutter med M 4-gänga.

För identifiering av I/O-boxar och anslutningskabel används olika märkskyltar. De kan märkas manuellt eller med märksystemet CMS från Phoenix Contact.



montageplatta UTA 107



montageplatta UTA 136



PABA .../23
märkning för kabel

Typ	Artikel-nr.	st. förp.
PABA WH/23	10 13 77 9	10
PABA YE/23	10 13 78 2	10

